

SECADOR DE MANOS CON FILTRO HEPA


Características & Beneficios

- Rayo infrarojo sensible
- Instalación sencilla
- Gran caudal de aire
- Protegido para sobrecorrientes
- Modalidad calor

Se puede instalar en diferentes lugares, tales como: hospitales, escuelas, fábrica de alimentos, farmacias, aeropuertos, edificios de oficinas, hoteles, agencias gubernamentales, etc.



Partes y Dimensiones




Datos Técnicos

Código	436298
Frecuencia	50 - 60 Hz
Voltaje	220 - 240 V
Velocidad	90 m/s
Potencia	1800 w
Tiempo secado	12+-3
Tamaño global	325x295x180 mm

Mantenciones

1. Apague el equipo y limpie la secadora con detergente natural cuando este sucio. Los detergentes ácidos o abrasivos, diluyentes, etc. están prohibidos. Además, no utilice un cepillo de nylon como herramienta de fricción, límpielo evitando que se raye.
2. Cuando lo limpie prevenga que el agua no entre dentro de la máquina, ya que puede producir un corto circuito.
3. Es preferible apagar el equipo cuando este fuera de servicio, se extenderá su vida útil.
4. Si el cable del software de alimentación está dañado, debe reemplazarse con software especializado o comprar componentes de fábrica o dedicados a mantención.
5. Si la máquina se rompe, apáguela rápidamente, y llame a un profesional para su reparación.
6. Si la máquina no es usada en un tiempo prolongado, apáguela, límpiela y guárdela en sectores limpios y aislados.



1. Retroceda, dedos rectos hacia la salida, muévase lentamente hacia delante y hacia atrás.



2. Y luego gire las palmas de las manos hacia arriba y mueva lentamente hacia delante y hacia atrás.



3. Finalmente, frote las manos.

Para más información visita

www.jonas.cl